




▶ **アジャスターボルト (JB-404、JB-404L、JB-405、JB-412)の取付方法**

1. パイプの内側のバリは取り除いてください。
2. インサートナットをアジャスターボルトから取り外し、パイプの端部にハンマーで打ちこんでください。
3. アジャスターボルトをインサートナットにねじ込んで、高さを調整してください。




**インサートナット Φ24M12 大型アジャスター ゴム足 大型アジャスター プラ足**

	インサートナット Φ24M12	大型アジャスター ゴム足	大型アジャスター プラ足
品番	JB-406M12	JB-407 W/G	JB-408 W/G
形状図			
寸法図			
材質	鉄、3価クロメート処理	AAS樹脂+ステンレス+ゴム	AAS樹脂+鉄+PP樹脂
重さ	96g	126g ストローク:40mm 38≦アジャスター調整≦78 ※スペーシア接着液で固定	92g ストローク:40mm 22≦アジャスター調整≦62 ※スペーシア接着液で固定

**重ね金具 重ね金具 角70 アウターステンレスキャップ**

	重ね金具	重ね金具 角70	アウターステンレスキャップ
品番	JB-409	JB-410	JB-411
形状図			
寸法図			
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	ステンレス
重さ	118g	190g	19g

▶ **用途**



	アジャスターボルト Cセット	小型アジャスターボルト	アウターナット M10	アウターナット M12	大型アジャスター ゴム足小
品番	JB-412	JB-414	JB-417 W/G	JB-417M12 W/G	JB-427 W
形状図					
寸法図					
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	AAS樹脂/ナット部 真鍮	AAS樹脂/ナット部 真鍮	AAS樹脂+ステンレス+ゴム
重さ	213g ストローク:56mm 35≦アジャスター調整≦91 インサートナット付き	104g ストローク:36mm 28≦アジャスター調整≦64 ※静電気対策品	34g アジャスターボルト専用 ※スペーシア接着液で固定	29g アジャスターボルト専用 ※スペーシア接着液で固定	99g ストローク:40mm 26≦アジャスター調整≦66 ※スペーシア接着液で固定

**パイプ端部取り付け用 アンカープレート**

- アジャスターボルトの固定用アンカープレートは、1方向固定の場合はAのみ、位置固定の場合はA+Bをご使用ください。

**アンカープレートA アンカープレートB アンカープレート**

	アンカープレートA	アンカープレートB	アンカープレート
品番	JB-AP1-A	JB-AP1-B	JB-AP2
形状図			
寸法図			
材質	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理	鉄、3価クロメート処理
重さ	83g JB-404、404L、405用	82g JB-404、404L、405用	30g JB-412、414用